



# Tira LED Corepro

## CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M

Una familia completa que es brillante, delgada, segura y confiable. Elige el que mejor se adapte a cada proyecto, desde 4 paquetes de lúmenes/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con un diseño delgado

### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	No
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	3 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	780 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130,00 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	24 V
Consumo de energía de CLO inicial	27 W
Consumo de energía de CLO inicial	0 W
Consumo de energía	27 W
Factor de potencia (fracción)	1
Cable	Cable de 0,3 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Interfaz de control	depende del controlador (1 a 10 V, DALI...)
Salida lumínica constante	No
Nivel de regulación máximo	10 % (depende del regulador de intensidad, ELV)

### Mecánica y carcasa

Material del reflector	-
Longitud total	5.000 mm
Ancho total	8 mm
Altura total	1,3 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	1 x 8 x 5000 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK00 [Sin protección]
Peso neto (pieza)	0,100 kg

### Aprobación y aplicación

Clase de eficacia energética	E
Número de registro de EPREL	620721
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

## Tira LED Corepro

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.3090, 0.3230) 5SDCM
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>	
Vida útil media L70B50	35.000 hora(s)

### Información del producto


Nombre del producto del pedido	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M
--------------------------------	-----------------------------------

Nombre del producto completo	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M
Full EOC	871951434414300
Código del pedido	929002695402
N.º de material (12NC)	929002695402
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514344143
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8719514344150


## Plano de dimensiones



## Datos fotométricos



General Uniform Lighting - CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M

## Tira LED Corepro

