



# Bandă cu LED CorePro



## CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

O gamă completă, luminoasă, subțire, sigură și fiabilă. Alegeți cea mai potrivită soluție pentru fiecare proiect din 4 pachete de flux luminos/putere și 4 CCT și bucurați-vă de o instalare ușoară, grație designului subțire

### Catalog de date

Informații generale	
Balast inclus	Nu
Lighting Technology	LED
Perioadă de garanție	3 ani

Date tehnice lumină	
Flux luminos	1.600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	130,00 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	24 V
Consum inițial de energie CLO	52 W
Consum mediu de energie CLO	0 W
Consum de curent	52 W
Factor de putere (fracție)	1
Cablu	Cablu de 0,3 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță III

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Interfață de comandă	În funcție de balast (1-10 V, DALI etc.)
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	10% (în funcție de reostat, ELV)

Sistem mecanic și carcasă	
Material reflector	-
Lungime totală	5.000 mm
Lățime totală	8 mm
Înălțime totală	1,3 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	1 x 8 x 5000 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK00 [Fără protecție]
Greutate netă (bucată)	0,100 kg

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Număr de înregistrare EPREL	620725
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

## Bandă cu LED CorePro


Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C
<b>Performanță inițială (conformitate IEC)</b>	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Toleranță consum de energie	+/-10%
<b>Performanță în timp (conformitate IEC)</b>	
Durată de viață utilă medie L70B50	35.000 ore
<b>Date despre produs</b>	
Nume comandă produs	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Numele complet al produsului	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M
Full EOC	871951434428000
Cod de comandă	34428000
Număr material (12NC)	929002696102
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514344280
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514344297


## Cote



## Date fotometrice



General Uniform Lighting - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

## Bandă cu LED CorePro

