



LED pás Corepro



CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Komplexný rad žiarivo svietiacich, tenkých, bezpečných a spoľahlivých produktov. Vyberte si ten najvhodnejší pre každý projekt zo 4 úrovní svetelného toku/výkonu a 4 verzii CCT a využite jednoduchú inštaláciu vďaka tenkému dizajnu svietidla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Nie
Technológia osvetlenia	LED
Záručná lehota	3 rokov

Svetelné technické	
Svetelný tok	1 600 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	130,00 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	24 V
Počiatočná spotreba pri CLO	52 W
Priemerná spotreba pri CLO	0 W
Spotreba	52 W
Účinnosť (zlomok)	1
Kábel	0,3 m kábel bez zástrčky
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda III

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Riadiace rozhranie	v závislosti od stmievača, (1 – 10 V, DALI...)
Konštantný svetelný výkon	Nie
Maximálna úroveň stmievania	10 % (závisí od stmievača, ELV)

Mechanické časti a teleso	
Materiál reflektora	-
Celková dĺžka	5 000 mm
Celková šírka	8 mm
Celková výška	1,3 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	1 x 8 x 5000 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rúk]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK00 [Žiadna ochrana]
Čistá hmotnosť (kus)	0,100 kg

Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Registračné číslo EPREL	620725
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C

LED pás Corepro

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Stredná užitočná životnosť L70B50	35 000 h
-----------------------------------	----------

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M
-----------------------------	--

Úplný názov produktu	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M
Úplný kód produktu	871951434428000
Objednávkový kód	34428000
Č. materiálu (12NC)	929002696102
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514344280
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514344297


Rozmerový obrázok



Fotometrické údaje



General Uniform Lighting - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

LED pás Corepro

