



MASTER LED Strip



Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M

Ucelená řada, která nabízí výjimečné světlo, skvělou jednotnost i bezpečí. Vyberte si takové světlo, které bude každému vašemu projektu nejlépe vyhovovat z 5 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si naprosto spolehlivý výkon bez potřeby údržby

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Lighting Technology	LED
Záruční lhůta	5 let
Světelně technické	
Světelný tok	920 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108,00 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	24 V
Počáteční spotřeba energie CLO	37 W
Průměrná spotřeba energie CLO	0 W
Spotřeba energie	37 W
Účinnost (zlomek)	1
Kabel	Kabel 0,3 m bez konektoru
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída III

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Rozhraní řízení	závisí na předřadníku (1–10 V, DALI...)
Stálý světelný tok	Ano
Maximální úroveň ztlumení	10 % (závisí na stmívači, ELV)
Mechanické a materiály	
Materiál reflektoru	-
Celková délka	5 000 mm
Celková šířka	8 mm
Celková výška	1,3 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	1 x 8 x 5000 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK00 [Bez ochrany]
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Registrační číslo EPREL	620699
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

MASTER LED Strip

Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
-----------------------	---------------

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Střední doba života L70B50	60 000 h
----------------------------	----------

Označení a balení



Objednací název produktu	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M
--------------------------	---------------------------------

Celý název výrobku	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M
Full EOC	871951434442600
Kód objednávky	34442600
Číslo materiálu (12NC)	929002696802
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514344426
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514344433

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M

MASTER LED Strip

