

PHILIPS

Lighting



MASTER LED Strip



Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M

Ucelená řada, která nabízí výjimečné světlo, skvělou jednotnost i bezpečí. Vyberte si takové světlo, které bude každému vašemu projektu nejlépe vyhovovat z 5 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si naprosto spolehlivý výkon bez potřeby údržby

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Včetně předřadníku	Ne	Stmívatelné	Ano
Lighting Technology	LED	Rozhraní řízení	závisí na předřadníku (1–10 V, DALI...)
Záruční lhůta	5 let	Stálý světelný tok	Ano
		Maximální úroveň ztlumení	10 % (závisí na stmívači, ELV)
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Světelný tok	950 lm	Materiál reflektoru	-
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Celková délka	5 000 mm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	114,00 lm/W	Celková šířka	8 mm
Index podání barev (CRI)	90	Celková výška	1,3 mm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	1 x 8 x 5000 mm
Provozní a elektrické		Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Vstupní napětí	24 V	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK00 [Bez ochrany]
Počáteční spotřeba energie CLO	37 W	Celková hmotnost (kus)	0,100 kg
Průměrná spotřeba energie CLO	0 W	Certifikace a použití	
Spotřeba energie	37 W	Třída energetické účinnosti	F
Účinnost (zlomek)	1	Registrační číslo EPREL	620726
Kabel	Kabel 0,3 m bez konektoru	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	-	Značka CE	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída III	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

MASTER LED Strip



Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.3090, 0.3230) 3SDCM
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Střední doba života L70B50	60 000 h
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M

Celý název výrobku	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M
Full EOC	871951434446400
Kód objednávky	34446400
Číslo materiálu (12NC)	929002697002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514344464
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514344471

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M

MASTER LED Strip

