



MASTER LED strip



MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

En komplett familie som leverer overlegent lys med stor ensartethet og sikkerhet. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 5 lumenpakker/wattstyrker og 4 CCT-er, og nyt god pålitelig ytelse uten vedlikehold

Produktdata

Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Lighting Technology	LED
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 830 lm
Korreletert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110,00 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	24 V
Opprinnelig CLO strømforbruk	67 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektforbruk	67 W
Effektfaktor (brøk)	1
Kabel	Kabel, 0,3 m uten plugg
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Kontrollgrensesnitt	avhenger av driver (1–10 V, DALI ...)
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja
Maksimalt dimmenivå	10 % (avhenger av dimmer, ELV)

Mekanikk og innfatning	
Reflektormateriale	-
Total lengde	5 000 mm
Total bredde	8 mm
Total høyde	1,3 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	1 x 8 x 5000 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK00 [Ingen beskyttelse]
Nettovekt (stykk)	0,100 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
EPREL-registreringsnummeret er:	620731
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

MASTER LED strip



Innledende kromatisitet	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Medianlevetid L70B50	60 000 time(r)
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
Fullstendig produktnavn	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
Full EOC	871951434458700

Lokal kodebeskrivelse	3211029
Bestillingskode	929002697602
Materialenr. (12NC)	929002697602
Lokal bestillingskode	3211029
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514344587
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514344594

Målskisse



Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

