PHILIPS

Lighting

Bande LED MASTER

MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M

Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien

Données du produit

Informations générales	
Driver inclus	Non
Type de lampe	LED
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2'400 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	112.00 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	24 V
Consommation électrique CLO initiale	81 W
Consommation électrique CLO moyenne	0 W
Consommation électrique	81 W
Facteur de puissance (fraction)	1
Câble	Câble 0,3 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité III

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Interface de commande	selon le pilote (1-10 V, DALI...)
Flux lumineux constant	Oui
Niveau de gradation maximal	10 % (selon le variateur, ELV)

Mécanique et boîtier	
Matériaux du réflecteur	-
Longueur totale	5'000 mm
Largeur totale	8 mm
Hauteur totale	1.3 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	1 x 8 x 5000 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Sans protection]
Poids net (pièce)	0.100 kg

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Numéro d'enregistrement EPREL	620717
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Bande LED MASTER

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)	
Durée de vie L70B50	60'000 h

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M
Nom de produit complet	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M
Code EOC	871951434466200
Code de commande	8719514344662
Code 12NC	929002698002
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514344662
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514344679

Schéma dimensionnel

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M



General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M

Bande LED MASTER

© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.