PHILIPS

Lighting

MASTER LED Strip

F A↑G

Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Ucelená řada, která nabízí výjimečné světlo, skvělou jednotnost i bezpečí. Vyberte si takové světlo, které bude každému vašemu projektu nejlépe vyhovovat z 5 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si naprosto spolehlivý výkon bez potřeby údržby

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Lighting Technology	LED
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické	
Světelný tok	2 450 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	24 V
Počáteční spotřeba energie CLO	81 W
Průměrná spotřeba energie CLO	0 W
Spotřeba energie	81 W
Účiník (zlomek)	1
Kabel	Kabel 0,3 m bez konektoru
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída III

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Rozhraní řízení	závisí na předřadníku (1–10 V, DALI...)
Stálý světelný tok	Ano
Maximální úroveň ztlumení	10 % (závisí na stmívači, ELV)

Mechanické a materiály	
Materiál reflektoru	-
Celková délka	5 000 mm
Celková šířka	8 mm
Celková výška	1,3 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	1 x 8 x 5000 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK00 [Bez ochrany]
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Registrační číslo EPREL	620724
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

MASTER LED Strip

Rozsah okolní teploty	–20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.3090, 0.3230) 3SDCM
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)	
Střední doba života L70B50	60 000 h

Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Celý název výrobku	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M
Full EOC	871951434470900
Kód objednávky	34470900
Číslo materiálu (12NC)	929002698202
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514344709
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514344716

Rozměrové výkresy

Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

MASTER LED Strip

© 2024 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2024, Březen 12 - Změna údajů vyhrazena