



Tira MASTER LED

MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde 5 paquetes lumínicos/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	No
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	5 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2,450 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	115.00 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	24 V
Consumo de energía de CLO inicial	81 W
Consumo de energía de CLO inicial	0 W
Consumo de energía	81 W
Factor de potencia (fracción)	1
Cable	Cable de 0,3 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III

Controles y atenuación	
Regulable	Si
Interfaz de control	depende del controlador (1 a 10 V, DALI...)
Salida lumínica constante	Si
Nivel de regulación máximo	10 % (depende del regulador de intensidad, ELV)
Mecánica y carcasa	
Material del reflector	-
Longitud total	5,000 mm
Ancho total	8 mm
Altura total	1.3 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	1 x 8 x 5000 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK00 [Sin protección]
Peso neto (pieza)	0.100 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficacia energética	F
Número de registro de EPREL	620724
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca CE	Si

Tira MASTER LED

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.3090, 0.3230) 3SDCM
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	60.000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M
--------------------------------	-----------------------------------

Nombre del producto completo	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M
Full EOC	871951434470900
Código del pedido	929002698202
N.º de material (12NC)	929002698202
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514344709
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8719514344716

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Tira MASTER LED

