



# MASTER LED-strip



## MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Een complete reeks die superieur licht biedt met uitstekende uniformiteit en veiligheid. Kies de beste oplossing voor elk project met 5 opties voor lumen/vermogen en vier CCT's en profiteer van uitstekende betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lamptype	LED
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	2.450 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	24 V
Aanankelijk energiegebruik CLO	81 W
Average CLO power consumption	0 W
Energieverbruik	81 W
Arbeidsfactor	1
Kabel	Kabel 0,3 m zonder stekker
Aantal producten op MCB van 16 A type B	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse III

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Lichtregeling	afhankelijk van driver (1-10 V, DALI...)
Constante lichtopbrengst	Ja
Maximaal dimniveau	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Reflectormateriaal	-
Totale lengte	5.000 mm
Totale breedte	8 mm
Totale hoogte	1,3 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	1 x 8 x 5000 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK00 [Geen bescherming]
Nettogewicht (per stuk)	0,100 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
EPREL-registratienummer	620724
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

# MASTER LED-strip



Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
<b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.3090, 0.3230) 3SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
<b>Prestaties gedurende tijd (conform IEC)</b>	
Mediaan bruikbare levensduur L70B50	60.000 hr
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Volledige productnaam	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M
Full EOC	871951434470900
Bestelcode	8719514344709
Materiaalnr. (12NC)	929002698202
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514344709
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514344716

## Maatschets



## Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M

## MASTER LED-strip

