



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED sviečky a iluminačky CorePro sú určené ako priama náhrada za žiarovky. Sú vhodné do svietidiel s objímkou na E14, pričom mimoriadne atraktívne pôsobia v lustrach. Umožňujú dosiahnuť veľkú úsporu energie a minimalizujú náklady na údržbu. Dostupné sú v čirej alebo matnej banke.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LEDbulb
Záručná lehota	2 rokov
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	250 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	89,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	2,8 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	28 mA
Ekvivalentný výkon	25 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,41
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	63 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná

CorePro LEDcandle

Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	B35
Čistá hmotnosť (kus)	0,040 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	F
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	453194
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svetidlách	No
--------------------------------------	----

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Úplný názov produktu	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Úplný kód produktu	871951431240100
Objednávkový kód	31240100
Č. materiálu (12NC)	929002966802
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514312401
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514312418

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje



Technical drawing showing photometric data for general uniform lighting, including beam spread and light distribution curves.

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

