



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED sviečky a iluminačky CorePro sú určené ako priama náhrada za žiarovky. Sú vhodné do svietidiel s objímkou na E14, pričom mimoriadne atraktívne pôsobia v lustrach. Umožňujú dosiahnuť veľkú úsporu energie a minimalizujú náklady na údržbu. Dostupné sú v čirej alebo matnej banke.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LEDbulb
Referenčný svetelný tok	Sphere
Záručná lehota	2 rokov
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	250 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	89,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	2,8 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	28 mA
Ekvivalentný výkon	25 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,41
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	61 °C

CorePro LEDcandle

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	P45
Čistá hmotnosť (kus)	0,026 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	F
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	453195
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
-------------------------	---------------


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svetidlách	No
--------------------------------------	----

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Úplný názov produktu	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Úplný kód produktu	871951431242500
Objednávkový kód	31242500
Č. materiálu (12NC)	929002966902
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514312425
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514312432

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle


Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

