



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Photobiological safety according to EN 62471	
Βάση-κάλυμμα	E14	RG1	
Όνομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κύκλος λειτουργίας	50.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Κατανάλωση ενέργειας	2,8 W
Περίοδος εγγύησης	2 έτη	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	28 mA
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Φωτεινή ροή	250 lm	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,41
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K	Τάση (ονομ.)	220-240 V
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	89,00 lm/W	Θερμοκρασία	
Συνάφεια χρωμάτων	<6	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	63 °C
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %	Με ρύθμιση έντασης	Όχι

CorePro LEDcandle

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	P45
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,020 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	3 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	453196
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C


Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
--	----

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431244900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LEDL4F/E14/827
Κωδικός παραγωγέας	31244900
Αρ. υλικού (12NC)	929002967102
Τοπικός κωδικός	LEDL4F/E14/827
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514312449
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514312456

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

