



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast



CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E14		80
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Garantiperiode	2 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Teknisk belysning		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effektforbruk	5 W
Lysytelse	470 lm	lyskildestrom (nom.)	44 mA
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effekten som tilsvarer	40 W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W	Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Effektfaktor (brøk)	0,51

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	81 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	B35
Nettovekt (stykk)	0,040 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453199
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Lokal kodebeskrivelse	3758309
Bestillingskode	929002968402
Materialenr. (12NC)	929002968402
Lokal bestillingskode	3758309
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312500
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312517



Målskisse



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm


CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

