



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED sviečky a iluminačky CorePro sú určené ako priama náhrada za žiarovky. Sú vhodné do svietidiel s objímkou na E14, pričom mimoriadne atraktívne pôsobia v lustrach. Umožňujú dosiahnuť veľkú úsporu energie a minimalizujú náklady na údržbu. Dostupné sú v čirej alebo matnej banke.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Pätica	E14	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nominálna životnosť	15 000 h	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spínací cyklus	50 000	Spotreba	5 W
Technológia osvetlenia	LEDbulb	Prúd svetelného zdroja (nom.)	44 mA
Záručná lehota	2 rokov	Ekvivalentný výkon	40 W
Svetelné technické		Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Svetelný tok	470 lm	Účinnosť (zlomok)	0,51
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Napätie (nom.)	220-240 V
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K	Teplota	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	94,00 lm/W	Maximálna teplota krytu (nom.)	81 °C
Konzistencia farieb	<6	Ovládanie a stmievanie	
Index podania farieb (CRI)	80	Stmievateľné	Nie
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Mechanické časti a teleso	
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1	Povrchová úprava žiarovky	Matná

CorePro LEDcandle

Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	B35
Čistá hmotnosť (kus)	0,040 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	F
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
Registračné číslo EPREL	453199
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svetidlách	No
--------------------------------------	----

Údaje o produkte



Objednávkový názov produktu	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Úplný názov produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Úplný kód produktu	871951431250000
Objednávkový kód	31250000
Č. materiálu (12NC)	929002968402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514312500
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514312517

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

