



# CorePro Plastic LEDcandles & lusters



## CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E14
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000
Технологія освітлення	LEDbulb
Гарантійний період	2 років
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Світловий потік	470 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	94,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1

Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	5 W
Струм у лампі (ном.)	44 mA
Еквівалент потужності у ватах	40 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0,5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	81 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий


## CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	B35
Вага нетто (шт.)	0,040 kg
<b>Затвердження й застосування</b>	
Клас енергоефективності	F
Споживання енергії кВт/1000 год	5 kWh
Реєстраційний номер EPREL	453199
Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Комфорт для очей	Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

### Дані про виріб



Назва замовленого виробу	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Повна назва виробу	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Повний код виробу	871951431250000
Код замовлення	929002968402
Номер матеріалу (12NC)	929002968402
Чисельник – кількість в упаковці	1
EAN/UPC – продукт/упаковка	8719514312500
Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	10
EAN/UPC – корпус	8719514312517

### Розміри



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

### Фотометричні дані




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

