



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast



CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	44 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Spenning (nom.)	220-240 V
-----------------	-----------

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	81 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	B35
Nettovekt (stykk)	0,040 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453200
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Full EOC	871951431254800
Bestillingskode	929002968802
Materialenr. (12NC)	929002968802
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312548
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312555

Målskisse



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

