



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDbulb
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453201
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
-----------------------------------------------	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Volledige productnaam	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Full EOC	871951431258600
Bestelcode	8719514312586
Materiaalnr. (12NC)	929002969202
Lokale code	31258600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312586
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312593



Maatschets



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

