



# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast



## CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W
Fargesamsvar	<6


Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	44 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Spenning (nom.)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	81 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Nei
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	B35
Nettovekt (stykk)	0,040 kg
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453201
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja



Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
<b>Bruksforhold</b>	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
Full EOC	871951431258600
Bestillingskode	929002969202
Materialenr. (12NC)	929002969202
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312586
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312593

## Målskisse



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

