



CorePro Vela LED



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dados do produto

| Informações gerais | |
|--|--------------------|
| Casquilho | E14 |
| Vida útil nominal | 15.000 h |
| Ciclo de comutação | 50.000 |
| Tecnologia de iluminação | LEDbulb |
| Período de garantia | 2 anos |
| Caraterísticas técnicas da luz | |
| Código da cor | 865 [CCT of 6500K] |
| Fluxo Luminoso | 470 lm |
| Designação da cor | Luz natural fria |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6500 K |
| Eficácia luminosa (nominal) (Nom.) | 94,00 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Índice de Restituição Cromática (IRC) | 80 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |
| Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471 | RG1 |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
| Frequência de linha | 50 to 60 Hz |

| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
|---|------------|
| Consumo de Energia | 5 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 44 mA |
| Potência equivalente | 40 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | 0.5 s |
| Fator de potência (Fração) | 0.51 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| T-máxima na caixa (Nom) | 81 °C |
| Controlos e regulação | |
| Regulável | Não |
| Características mecânicas e compartimento | |
| Acabamento da lâmpada | Fosca |
| Material da lâmpada | Plástico |
| Formato da lâmpada | B35 |
| Peso líquido (Peça) | 0,040 kg |

CorePro Vela LED

Aprovação e aplicação

| | |
|--|--------------|
| Classe de Eficiência Energética | F |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 5 kWh |
| Número de registo EPREL | 453201 |
| Marca CE | Sim |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim |
| EyeComfort | Sim |
| Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3 | 1 |
| Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM) | 0,4 |
| Intervalo de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |


Condições de aplicação

| | |
|---------------------|---------------|
| Tecnologia sem fios | Não aplicável |
|---------------------|---------------|

Dados do produto



| | |
|---|---|
| Nome de produto da encomenda | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR |
| Nome do produto completo | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR |
| Código do produto completo | 871951431258600 |
| Código de encomenda | 31258600 |
| N.º material (12NC) | 929002969202 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8719514312586 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| EAN/UPC – Caso | 8719514312593 |

Desenho dimensional



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

CorePro Vela LED

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

