



CorePro LEDcandle



Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED sviečky a iluminačky CorePro sú určené ako priama náhrada za žiarovky. Sú vhodné do svietidiel s objímkou na E14, pričom mimoriadne atraktívne pôsobia v lustroch. Umožňujú dosiahnuť veľkú úsporu energie a minimalizujú náklady na údržbu. Dostupné sú v čirej alebo matnej banke.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	
Pätica	E27		RG1
Nominálna životnosť	15 000 h		
Spínací cyklus	50 000		
Technológia osvetlenia	LEDbulb		
Referenčný svetelný tok	Sphere		
Záručná lehota	2 rokov		
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Svetelný tok	470 lm	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Spotreba	5 W
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K	Prúd svetelného zdroja (nom.)	44 mA
Merný výkon (menovitý) (nom.)	94,00 lm/W	Ekvivalentný výkon	40 W
Konzistencia farieb	<6	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Index podania farieb (CRI)	80	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Účinnosť (zlomok)	0,51
		Napätie (nom.)	220-240 V
		Teplota	
		Maximálna teplota krytu (nom.)	79 °C

CorePro LEDcandle

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	P45
Čistá hmotnosť (kus)	0,026 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	F
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
Registračné číslo EPREL	453202
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
-------------------------	---------------


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svietidlách	No
---------------------------------------	----

Údaje o produkte



Objednávkový názov produktu	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Úplný názov produktu	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Úplný kód produktu	871951431262300
Objednávkový kód	31262300
Č. materiálu (12NC)	929002969402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514312623
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514312630

Rozmerový obrázok



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

