



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast



CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14	Fargesamsvar	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Brytersyklus	50 000	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Garantiperiode	2 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Teknisk belysning		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effektforbruk	5 W
Lysytelse	470 lm	lyskildestrom (nom.)	44 mA
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effekten som tilsvarer	40 W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W	Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Effektfaktor (brøk)	0.51
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	81 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	P45
Nettøvekt (stykk)	0,020 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453203
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431264700
Lokal kodebeskrivelse	3758329
Bestillingskode	929002969602
Materialenr. (12NC)	929002969602
Lokal bestillingskode	3758329
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312647
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312654



Målskisse



Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm


CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

