



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14		70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	50.000		RG1
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Betrieb und Elektrik	
Garantiedauer	2 Jahre	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	7 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	87 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	B38
Nettogewicht (Stück)	0,053 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453210
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamt-Produktcode	871951431296800
Bestellcode	31296800
Material-Nr. (12NC)	929002972502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312968
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312975

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



General Uniform Lighting
Page 11

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

