



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | | Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
|---|--------------------|--|--------------|
| Βάση-κάλυμμα | E14 | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής | 15.000 h | Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Κύκλος λειτουργίας | 50.000 | Κατανάλωση ενέργειας | 7 W |
| Lighting Technology | LEDbulb | Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 59 mA |
| Περίοδος εγγύησης | 2 έτη | Αντίστοιχη ισχύς | 60 W |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | | Χρόνος έναρξης (ονομ.) | 0,5 s |
| Κωδικός χρώματος | 827 [CCT of 2700K] | Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού | 0,5 s |
| Φωτεινή ροή | 806 lm | Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0,51 |
| Ανάθεση χρωμάτων | Θερμό λευκό (WW) | Τάση (ονομ.) | 220-240 V |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | 2700 K | Θερμοκρασία | |
| Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | 115,00 lm/W | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 87 °C |
| Συνάφεια χρωμάτων | <6 | Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 | Με ρύθμιση έντασης | Όχι |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 % | Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα | |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 | Φινίρισμα λαμπτήρα | Ματ |

CorePro LEDcandle

| | |
|------------------------|----------|
| Υλικό λαμπτήρα | Πλαστικό |
| Σχήμα λαμπτήρα | B38 |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 0,053 kg |

Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | E |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 7 kWh |
| Αρ. εγγραφής EPREL | 453210 |
| Σήμανση CE | Ναι |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι |
| EyeComfort | Ναι |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1 |
| Στροβοσκοπικό εφέ | 0,4 |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20 έως +45 °C |


Προϋποθέσεις εφαρμογής

| | |
|--|-----------------|
| μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά; | No |
| Ασύρματη τεχνολογία | Δεν εφαρμόζεται |

Στοιχεία προϊόντος


| | |
|--|---|
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Πλήρες όνομα προϊόντος | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Full EOC | 871951431296800 |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | LEDC7F/E14827 |
| Κωδικός παραγωγέας | 31296800 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 929002972502 |
| Τοπικός κωδικός | LEDC7F/E14827 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8719514312968 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10 |
| EAN/UPC - Κιβώτιο | 8719514312975 |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LEDcandle

Φωτομετρικά δεδομένα



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

