



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Nominální životnost	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Cyklus zapnutí	50 000	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LEDbulb	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	2 roky	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	7 W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Světelný tok	806 lm	Ekvivalentní příkon	60 W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W	Účinnost (zlomek)	0.51
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index podání barev (CRI)	80		

CorePro LEDcandle

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	B38
Celková hmotnost (kus)	0,053 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453211
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4


Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Celý název výrobku	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Full EOC	871951431298200
Kód objednávky	31298200
Číslo materiálu (12NC)	929002972702
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514312982
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312999

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

