



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---------------------|-----------|
| Lampvoet | E14 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 50.000 |
| Lamptype | LEDbulb |
| Garantieperiode | 2 jaar |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode | 865 [CCT of 6500K] |
| Lichtstroom | 806 lm |
| Kleuraanduiding | Koel daglicht |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 6500 K |

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 115,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 7 W |
| Lampstroom (nom.) | 59 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

| | |
|--------------------------|-----------|
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,51 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 87 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|-------------------------|-----------|
| Lampafwerking | Mat |
| Lampmateriaal | Kunststof |
| Lampvorm | B38 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,053 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 7 kWh |
| EPREL-registratienummer | 453212 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |


Toepassingsomstandigheden

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |
|-----------------------------------------------|----|

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR |
| Volledige productnaam | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR |
| Full EOC | 871951431300200 |
| Bestelcode | 8719514313002 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929002972902 |
| Lokale code | 31300200 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514313002 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514313019 |


Maatschets




| Product | D | C |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 48 mm | 93 mm |

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR




General Uniform Lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

