



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	59 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.51
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	87 °C

CorePro LEDcandle

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	B38
Greutate netă (bucată)	0,053 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	453212
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs


Nume comandă produs	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Numele complet al produsului	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Full EOC	871951431300200
Cod de comandă	31300200
Număr material (12NC)	929002972902
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514313002
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514313019

Cote




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

