



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon		Photobiological safety according to EN 62471	
Sokkelbase	E27	RG1	
Nominell levetid	15 000 time(r)	Drift og elektronikk	
Brytersyklus	50 000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Referanse for fluksmåling	Sphere	Effektforbruk	7 W
Garantiperiode	2 år	lyskildestrom (nom.)	59 mA
Teknisk belysning		Effekten som tilsværer	60 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	806 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektfaktor (brøk)	0.51
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Spennning (nom.)	220-240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W	Temperatur	
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	83 °C
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Kontroller og dimming	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes	Nei

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	P48
Nettvekt (stykk)	0,028 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453213
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Fullstendig produktnavn	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Full EOC	871951431302600
Bestillingskode	929002973002
Materialenr. (12NC)	929002973002
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514313026
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514313033

Målskisse




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast


Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

