



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2 έτη
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	115,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	59 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	87 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	P48

CorePro LEDcandle

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,023 kg
------------------------	----------

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	453216
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C


Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος



Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Full EOC	871951431308800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LEDL7F/E14840
Κωδικός παραγωγέας	31308800
Αρ. υλικού (12NC)	929002973302
Τοπικός κωδικός	LEDL7F/E14840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514313088
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514313095

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro LEDcandle

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

