



# Klasické LED žárovky s vláknem

## LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

### Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	E27		80
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus zapnutí	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LEDbulb	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	2.5 years	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	7 W
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]	Proud zdroje (jmen.)	43 mA
Kód barvy	818 [CCT of 1800K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	330 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	470 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Barevné konstrukce	1800	Účinnost (zlomek)	0,7
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	1800 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W		
Konzistence barev	<6		

## Klasické LED žárovky s vláknem

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Oranžová
Materiál světelného zdroje	Sklo
Celková délka	293 mm
Celková šířka	162 mm
Celková výška	293 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	293 x 162 x 293 mm
Tvar žárovky	A160
Celková hmotnost (kus)	0,230 kg
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort

Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Celý název výrobku	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Full EOC	871951431376700
Kód objednávky	31376700
Číslo materiálu (12NC)	929002983501
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514313767
Číslování SAP – balení v krabici	2
Pouzdro – EAN/UPC	8719514313774

### Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm



# Klasické LED žárovky s vláknem

## Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

## Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

