

# Classic filament LEDbulbs

## LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

MASTER Value, LEDbulb, G200, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LEDbulb
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Spredningsvinkel (nom.)	330 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom.)	1800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrom (nom.)	43 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

# Classic filament LEDbulbs

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Ravfarget
Lyspæremateriale	Glass
Total lengde	286 mm
Total bredde	202 mm
Total høyde	286 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	286 x 202 x 286 mm
Lyspæreform	G200
Nettvekt (stykk)	0,360 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	EyeComfort
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


  

Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Fullstendig produktnavn	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Full EOC	871951431378100
Lokal kodebeskrivelse	3758342
Bestillingskode	929002983601
Materialenr. (12NC)	929002983601
Lokal bestillingskode	3758342
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514313781
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	8719514313798

## Målskisse



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm



# Classic filament LEDbulbs

## Fotometriske data

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

## Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

