



Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

MASTER Value, LED, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.


Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	
Βάση-κάλυμμα	E27	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Κύκλος λειτουργίας	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h		
Lighting Technology	LED		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Κωδικός χρώματος	818 [CCT of 1800K]	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Γωνία δέσμης (ονομ.)	330 μοίρα(ες)	Κατανάλωση ενέργειας	7 W
Φωτεινή ροή	470 lm	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	43 mA
Ανάθεση χρωμάτων	1800	Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1800 K	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	67 lm/W	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συνάφεια χρωμάτων	<6	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
		Τάση (ονομ.)	220-240 V

Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	45 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κεχριμπαρένιο
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Συνολικό μήκος	273 mm
Συνολικό πλάτος	66 mm
Συνολικό ύψος	273 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	273 x 66 x 273 mm
Σχήμα λαμπτήρα	T65
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,196 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Καινοτομίες LED	EyeComfort
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Full EOC	871951431380400
Κωδικός παραγγελίας	31380400
Αρ. υλικού (12NC)	929002983701
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514313804
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514313811

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm



Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

Φωτομετρικά δεδομένα

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

