



# LED Corn Cobs

## 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1

CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, EX39, 5000 K, 9200 lm, 50000 hora(s)

Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	EX39
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	5 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Flujo luminoso	9,200 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	146.00 lm/W
Consistencia de color	ANSI 5.000 K cuadrángulo
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	63 W
Corriente de la lámpara (nominal)	700 mA
Tiempo de inicio (nominal)	1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	100-277 V
Tipo UL	Tipo B HIB_UL (lista+clasificación UL)
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C

# LED Corn Cobs

## Controles y atenuación

Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
-----------	---

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Plástico
Forma del foco	Corncob
Peso neto (pieza)	0.816 kg

## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	63 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


## Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	Yes
--------------------------------------	-----

## Información del producto



Nombre del producto del pedido	63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1
Nombre del producto completo	63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1
Código del pedido	929003000004
N.º de material (12NC)	929003000004
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677564254
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677564259

## Plano de dimensiones



Product	D	C
63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1	85 mm	260 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1

Light Distribution Diagram - 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1

General uniform lighting - 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1


# LED Corn Cobs

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 63CC/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1

