



CorePro LEDbulb



CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	927 [CCT of 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	200 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	1.521 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	117 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	13 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	100 mA
Αντίστοιχη ισχύς	100 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.5
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	105 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	A60M

CorePro LEDbulb

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,042 kg
------------------------	----------

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	13 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	1211081
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C


Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
Πλήρες όνομα προϊόντος	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
Full EOC	871951447520500
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CL131WE27927
Κωδικός παραγωγέας	47520500
Αρ. υλικού (12NC)	929003003702
Τοπικός κωδικός	CL131WE27927
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514475205
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514475212

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927



Light Distribution Diagram - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

CorePro LEDbulb

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

General uniform lighting - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

