



MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Geleneksel tasarıma sahip Classic filaman LED Ampuller, akkor mumların ve şamdanların geleneksel şekillerini uzun ömürlü LED teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. MASTER LED mumlar ve şamdanlar, farklı lümen seviyesi ve farklı renk sıcaklığı için dim edilebilir. MASTER Glass Led Ampuller, normal LED'e kıyasla %30 daha fazla enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sunar. 25.000 saat kullanım ömrü ile bakım maliyetlerini azaltır.


Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E14	Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	20.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RGO
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Çalıştırma ve Elektrik	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Garanti süresi	5 yıl	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntılar		Güç Tüketimi	2,5 W
Renk Kodu	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lamba Akımı (Nom)	15 mA
Işık Akısı	340 lm	Güç Eşleniği	25 W
Renk Kodlaması	Sıcak Parlıltı (WG)	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 2700 K	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	136 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.6
Renk Tutarlılığı	<6		

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	P45
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,014 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	3 kWh
EPREL Tescil Numarası	1109137
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,9

Boyutlu çizim



Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----


Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Tam ürün adı	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Tam ürün kodu	871951444937400
Sipariş kodu	44937400
Malzeme No. (12NC)	929003012082
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514449374
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514449381


Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar


Fotometrik bilgi



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

