

PHILIPS

MAS
LEDcandleDT3.4-40WE14
927B35CLGUK
929003012242



MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam



MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E14
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	5 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Parıltı (WG)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6

Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	3,4 W
Lamba Akımı (Nom)	24 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.6
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	B35
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,013 kg

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
EPREL Tescil Numarası	1109139
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,9
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C


Uygulama Koşulları

Kablosuz Teknoloji	Not applicable
--------------------	----------------


Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK
Tam ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK
Tam ürün kodu	871951446661600
Sipariş kodu	46661600
Malzeme No. (12NC)	929003012242
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514466616
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514466623


[PHOTOMETRICDATA]




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK



[LIFE]



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf	[DOWNLOAD] 

