



MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Geleneksel tasarıma sahip Classic filaman LED Ampuller, akkor mumların ve şamdanların geleneksel şekillerini uzun ömürlü LED teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. MASTER LED mumlar ve şamdanlar, farklı lümen seviyesi ve farklı renk sıcaklığı için dim edilebilir. MASTER Glass Led Ampuller, normal LED'e kıyasla %30 daha fazla enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sunar. 25.000 saat kullanım ömrü ile bakım maliyetlerini azaltır.


Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E14		90
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	20.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Çalıştırma ve Elektrik	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Garanti süresi	5 yıl	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntılar		Güç Tüketimi	3,4 W
Renk Kodu	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lamba Akımı (Nom)	24 mA
Işık Akısı	470 lm	Güç Eşleniği	40 W
Renk Kodlaması	Sıcak Parıltı (WG)	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 2700 K	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0,6
Renk Tutarlılığı	<6		

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	B35
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,013 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
EPREL Tescil Numarası	1109139
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,9
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Boyutlu çizim




Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
Uygulama Koşulları	
kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK
Tam ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK
Tam ürün kodu	871951446661600
Sipariş kodu	46661600
Malzeme No. (12NC)	929003012242
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514466616
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514466623


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK	35 mm	97 mm

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar


Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

