



MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|--|------------------------------|
| Kapak Tabanı | E14 |
| Nominal kullanım ömrü | 25.000 h |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Garanti süresi | 5 yıl |
| Işık Teknik Ayrıntıları | |
| Renk Kodu | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Işık Akısı | 470 lm |
| Renk Kodlaması | Sıcak Parıltı (WG) |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2200 2700 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 138 lm/W |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 90 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |

| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG0 |
|--|---------------------------------|
| Çalıştırma ve Elektrik | |
| Hat Frekansı | 50 to 60 Hz |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Güç Tüketimi | 3,4 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 24 mA |
| Güç Eşleniği | 40 W |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0,5 s |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0,6 |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Sıcaklık | |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 70 °C |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar


| Mekanik ve Muhafaza | |
|--------------------------|----------|
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Lamba Biçimi | B35 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,013 kg |

| Onay ve Uygulama | |
|---|------------------|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 4 kWh |
| EPREL Tescil Numarası | 1109139 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 0,9 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 °C ila 45 °C |

| Uygulama Koşulları | |
|---|----|
| kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? | No |

| Ürün Verileri | |
|--|--|
| Sipariş ürün adı | MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK |
| Tam ürün adı | MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK |
| Tam ürün kodu | 871951446661600 |
| Sipariş kodu | 46661600 |
| Malzeme No. (12NC) | 929003012242 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514466616 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514466623 |


Boyutlu çizim




| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK | 35 mm | 97 mm |

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar


Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40WE14 927B35CLGUK

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

