



MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Geleneksel tasarıma sahip Classic filaman LED Ampuller, akkor mumların ve şamdanların geleneksel şekillerini uzun ömürlü LED teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. MASTER LED mumlar ve şamdanlar, farklı lümen seviyesi ve farklı renk sıcaklığı için dim edilebilir. MASTER Glass Led Ampuller, normal LED'e kıyasla %30 daha fazla enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sunar. 25.000 saat kullanım ömrü ile bakım maliyetlerini azaltır.


Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)		90
Kapak Tabanı	E14	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %	
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0	
Anahtar Döngüsü	20.000	Çalıştırma ve Elektrik		
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Hat Frekansı	50 to 60 Hz	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz	
Garanti süresi	5 yıl	Güç Tüketimi	3,4 W	
Işık Teknik Ayrıntılar		Lamba Akımı (Nom)	24 mA	
Renk Kodu	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Güç Eşleniği	40 W	
Işık Akısı	470 lm	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s	
Renk Kodlaması	Sıcak Parlıltı (WG)	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 2700 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.6	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138 lm/W			
Renk Tutarlılığı	<6			

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	B35
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,013 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
EPREL Tescil Numarası	1109139
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,9

Boyutlu çizim



Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----


Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Tam ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Tam ürün kodu	871951444941100
Sipariş kodu	44941100
Malzeme No. (12NC)	929003012282
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514449411
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514449428


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar


Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

