

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar



MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Cam

Geleneksel tasarıma sahip Classic filaman LED Ampuller, akkor mumların ve şamdanların geleneksel şekillerini uzun ömürlü LED teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. MASTER LED mumlar ve şamdanlar, farklı lümen seviyesi ve farklı renk sıcaklığı için dim edilebilir. MASTER Glass Led Ampuller, normal LED'e kıyasla %30 daha fazla enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sunar. 25.000 saat kullanım ömrü ile bakım maliyetlerini azaltır.

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	5 yıl
Işık Teknik Ayrıntılar	
Renk Kodu	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Parlıltı (WG)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	138 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6

Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	3,4 W
Lamba Akımı (Nom)	24 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.6

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	B35
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,013 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
EPREL Tescil Numarası	1109140
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,9

Boyutlu çizim



Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C

Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----



Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Tam ürün adı	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Tam ürün kodu	871951444943500
Sipariş kodu	44943500
Malzeme No. (12NC)	929003012382
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514449435
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514449442

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm


MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

