

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm,
CRI 90, 25000 t, Glas

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas,
138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	BA35
Nettovægt (stykke)	0,013 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	1109143
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Full EOC	871951444949700
Beskrivelse af lokal kode	2057816782
Ordrekode	929003013082
Materialenr. (12NC)	929003013082
Lokal ordrekode	2057816782
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514449497
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449503

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

