PHILIPS

MAS
LEDCandleDT5.9-60W
E14 927 B35 CL G
929003013982

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Informations générales

Culot	E14
Durée de vie nominale	25'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LEDbulb
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Les données sont sujettes à changement

Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5.9 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0.013 kg

Approbation et application

Classe d’efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1109147
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0.9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Conditions d'application

Technologie sans fil	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Nom de produit complet	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Code EOC	871951444957200
Code de commande	8719514449572
Code 12NC	929003013982
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449572
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514449589

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf	Téléchargements

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.