PHILIPS

MAS ExpertColor
14.8-75W 927 AR111 24D

929003042602

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n)

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 Stunde(n), 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Allgemeine Informationen

Sockel	G53
Nennlebensdauer	40'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	927 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad
Lichtstrom	875 lm
Lichtstärke (Nom)	3'000 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	59 lm/W
Farbkonsistenz	<4
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	875 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	14.8 W
Lampenstrom (Nom)	1'500 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	AR111
Nettogewicht (Stück)	0.160 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	648255
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C

Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
Gesamt-Produktcode	871951433379600
Bestellcode	8719514333796
Material-Nr. (12NC)	929003042602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514333796
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514333802

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	111 mm	61 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602-EPD.pdf	Herunterladen

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.