



# Žiarovky MASTER Value Glass LED

## Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	5,9 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	35 mA
Ekvivalentný výkon	60 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Účinnosť (zlomok)	0.7
Napätie (nom.)	220-240 V

## Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
--------------------------------	-------

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
--------------	------------------------------

## Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	A60
Čistá hmotnosť (kus)	0,030 kg

## Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	6 kWh
Registračné číslo EPREL	574361

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C


## Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svietidlách	No
---------------------------------------	----

## Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Úplný názov produktu	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Úplný kód produktu	871951434784700
Objednávkový kód	34784700
Č. materiálu (12NC)	929003057502
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514347847
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514347854

## Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm



## Žiarovky MASTER Value Glass LED

