



Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Γυαλί, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2.5 years
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	927 [CCT of 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	1.055 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	135,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90


LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7.8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	46 mA
Αντίστοιχη ισχύς	75 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	A60
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,030 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	574363
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4



Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Full EOC	871951434788500
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MLED7.8E27927CD
Κωδικός παραγωγέας	34788500
Αρ. υλικού (12NC)	929003057902
Τοπικός κωδικός	MLED7.8E27927CD
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514347885
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514347892

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG


Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927
A60 CLG

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60
CLG

