



MASTER Value Glass LED ampuller

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bu MASTER Value Glass LED ampuller, normal cam LED ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, müşterilere mükemmel dim etme performansı (kısılabilir cam LED ampuller) ile geliştirilmiş iyi bir ışık deneyimi sunarlar. MASTER Value Cam LED Ampuller, normal LED ampullere kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. Ayrıca 15.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir LED ampuller bakım maliyetlerini de azaltır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	927 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	300 °

Işık Akısı	1.521 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	135,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0

MASTER Value Glass LED ampuller

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	11,2 W
Lamba Akımı (Nom)	51 mA
Güç Eşleniği	100 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,7
Voltaj (Nom)	220-240 V


Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,030 kg

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	12 kWh
EPREL Tescil Numarası	574366

Boyutlu çizim



CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----


Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Tam ürün adı	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Tam ürün kodu	871951434794600
Sipariş kodu	34794600
Malzeme No. (12NC)	929003058502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514347946
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514347953


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm

MASTER Value Glass LED ampuller


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

MASTER Value Glass LED ampuller

