

LED žárovky MASTER Value Glass

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	927 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů

Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

LED žárovky MASTER Value Glass

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5,9 W
Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	G120
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Registrační číslo EPREL	574367
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení

Objednávací název produktu	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Celý název výrobku	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Full EOC	871951434798400
Kód objednávky	34798400
Číslo materiálu (12NC)	929003059302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347984
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347991



Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm


LED žárovky MASTER Value Glass

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

LED žárovky MASTER Value Glass

