

# MASTER Value LED-lyspærer av glass

## MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

### Produktdata

| Generell informasjon             |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                       | E27                |
| Nominell levetid                 | 15 000 time(r)     |
| Brytersyklus                     | 20 000             |
| Lighting Technology              | LEDbulb            |
| Referanse for fluksmåling        | Sphere             |
| Teknisk belysning                |                    |
| Fargekode                        | 927 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)          | 300 grad(er)       |
| Lysytelse                        | 806 lm             |
| Fargebetegnelse                  | Varmhvit (WW)      |
| Korrelert fargetemperatur (nom.) | 2700 K             |

| Lysutbytte (vurdert) (Nom)   | 136,00 lm/W  |
|--|--------------|
| Fargesamsvar   | <6           |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)  | 90           |
| Nominell vedlikeholds faktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %         |
| Photobiological safety according to EN 62471   | RG0          |
| Drift og elektronikk   |              |
| Line Frequency   | 50 to 60 Hz  |
| Inngangsfrekvens   | 50 til 60 Hz |
| Effektforbruk  | 5,9 W        |
| lyskildestrom (nom.)   | 35 mA        |
| Effekten som tilsvarer   | 60 W         |

## MASTER Value LED-lyspærer av glass

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Starttid (nom.)                    | 0,5 s     |
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | 0,5 s     |
| Effektfaktor (brøk)                | 0,7       |
| Spenning (nom.)                    | 220–240 V |

### Temperatur

|   |       |
|---|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 80 °C |
|---|-------|

### Kontroller og dimming

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kan dimmes | Kun med bestemte dimmere |
|------------|--------------------------|

### Mekanikk og innfatning

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lyspæreoverflate | Matt     |
| Lyspæremateriale | Glass    |
| Lyspæreform      | G120     |
| Nettvekt (stykk) | 0,100 kg |

### Godkjenning og bruksområde

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieffektivitet, klasse      | D      |
| Energiforbruk kWh/1000 t        | 6 kWh  |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 574367 |
| CE-merke                        | Ja     |
| I samsvar med EU RoHS           | Ja     |
| EyeComfort                      | Ja     |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Flimerverdi (PstLM)               | 1              |
| Stroboskopisk effekt              | 0,4            |
| For omgivelsestemperaturer mellom | –20 til +45 °C |


### Bruksforhold

|   |    |
|---|----|
| Kan produktet brukes i lukkede armaturer? | No |
|---|----|

### Produktdata

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Produktnavn for bestilling        | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27<br>927 G120CLG |
| Fullstendig produktnavn           | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27<br>927 G120CLG |
| Full EOC                          | 871951434798400                             |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3766313                                     |
| Bestillingskode                   | 929003059302                                |
| Materialenr. (12NC)               | 929003059302                                |
| Lokal bestillingskode             | 3766313                                     |
| Antall – per pakke                | 1   |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8719514347984                               |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6   |
| EAN/UPC – boks                    | 8719514347991                               |



## Målskisse



| Product                                  | D      | C      |
|--|--------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 124 mm | 178 mm |


# MASTER Value LED-lyspærer av glass

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

## MASTER Value LED-lyspærer av glass

