



LED Corn Cobs

54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1

CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 54 W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s)

Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	EX39
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	5 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada (nominal)	Selectable 3000 4000 5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130.00 lm/W
Consistencia de color	ANSI 5.000 K cuadrángulo
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	54 W
Corriente de la lámpara (nominal)	600 mA
Tiempo de inicio (nominal)	1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	100-277 V
Tipo UL	Tipo B HIB_UL (lista+clasificación UL)
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad preestablecida

LED Corn Cobs

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Plástico
Forma del foco	Corncob
Peso neto (pieza)	0.777 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	54 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	Yes
--------------------------------------	-----

Información del producto



Nombre del producto del pedido	54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1
Nombre del producto completo	54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1
Código del pedido	929003065404
N.º de material (12NC)	929003065404
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677570484
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677570489

Plano de dimensiones



Product	D	C
54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1	85 mm	245 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1

Light Distribution Diagram - 54CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1

