

Žiarovky MASTER Value Glass LED

Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	3,4 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	20 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,7
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
--------------	------------------------------

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	A60
Čistá hmotnosť (kus)	0,030 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh
Registračné číslo EPREL	574383

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svietidlách	No
---------------------------------------	----

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Úplný názov produktu	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Úplný kód produktu	871951435481400
Objednávkový kód	35481400
Č. materiálu (12NC)	929003070502
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514354814
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514354821



Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm


Žiarovky MASTER Value Glass LED

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Žiarovky MASTER Value Glass LED

